



## Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Třída artiklu	33U

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

#### Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

**Rozsah dodávky:**

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přídavné čelisti** viz č. 313200 – 313350.

## Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	10 - 250 mm
Maximální počet otáček	4200 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	92 - 252 mm
Hmotnost	33,9 kg
Počet rozpěrných šroubů	4
Upínací zdvih na čelist S	7,7 mm
Průchod E	62 mm
Vnější Ø A	256 mm
Typ	250
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Ø středícího kužele B	139,735 mm
Upínání krátký kužel	8
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ skličidla 250	313210 250
	313207 250

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250

313205 250

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250

313250 250

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250

313200 250