



Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 200/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Typ	200
Upínací zdvih na čelist S	7 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 208 mm
Průchod E	52 mm
Upínání krátký kužel	5
Maximální počet otáček	4800 min ⁻¹
Hmotnost	18,6 kg
Vnější Ø A	206 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	72 - 224 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Počet rozpěrných šroubů	4
Ø středícího kužele B	82,575 mm
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ skličidla 200	313250 200
	313205 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200

Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200

313207 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200

313200 200

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200

313210 200