



## Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 160/5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Třída artiklu	33U

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

#### Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

**Rozsah dodávky:**

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 313200 – 313350.

## Technický popis

Ø středícího kužele B	82,575 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 170 mm
Vnější Ø A	165 mm
Průchod E	42 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	65 - 186 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Upínání krátký kužel	5
Upínací zdvih na čelist S	6,5 mm
Hmotnost	9,6 kg
Typ	160
Maximální počet otáček	5400 min <sup>-1</sup>
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
	313200 160

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160

313210 160

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160

313205 160

Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160

313207 160