

SONO  SWISS[®]**Ultrazvukový čisticí přístroj PRESET, Objem: 12l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082923 12
GTIN	2050001962713
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Pevné přístroje: PRESET – tažená ušlechtilá ocel, pro ukládání častých použití.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čistěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

Technický popis

Délka čisticí nádoby	297 mm
Možnost rozšíření – odlučovač oleje	ne
Délka přístroje	355 mm
Možnost rozšíření – sušicí modul	ne

Možnost rozšíření – vyplachovací modul	ne
Objem čisticí nádoby	12 l
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo	ne
Šířka čisticí nádoby	238 mm
Výška čisticí nádoby	200 mm
Šířka přístroje	290 mm
Topný výkon	800 W
Výška přístroje	320 mm
Hmotnost	7,3 kg
Špičkový výkon ultrazvuku	800 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Příkon	1000 W
Šířka vkladacího koše	181 mm
Jmenovité napětí	230 V
Délka vkladacího koše	240 mm
Jmenovitá kapacita	9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj

Příslušenství

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK	082931 AK
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/kg 10	082934 10
Vkladací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/kg 10	082932 10
	082930 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/
kg 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT5 Množství náplně l/
kg 10

082935 10

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/
kg 2,5

082930 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/
kg 2,5

082934 2,5

Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1

082931 1