


PRYOR

Sada vyměnitelných vyrážeců číslic a písmen normální písmo 0 – 9 a A – Z,

Výška písma: 1,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Třída artiklu	08W

Popis

Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování **několika písmeny a čísly současně.**

Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s **pevností do 1200 N/mm².**

Rozsah dodávky:

100 typů razníků
12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)
1 pinzeta
1 6hranný klíč
1 držák
Plastová krabice

Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

Technický popis

Počet použitelných razidel	12
Šířka razidla	1,6 mm

Výška písma	1,5 mm
Délka držáku razníku	20 mm
Výška razidla	3,2 mm
Délka razidla	15,87 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/& mm	085481 1,5/&
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/A mm	085481 1,5/A
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/V mm	085481 1,5/V
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5LEER mm	085481 1,5LEER
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/F mm	085481 1,5/F
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/- mm	085481 1,5/-
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/U mm	085481 1,5/U
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/M mm	085481 1,5/M
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/K mm	085481 1,5/K
	085481 1,5/C

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/C mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/4 mm

085481 1,5/4

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/2 mm

085481 1,5/2

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/X mm

085481 1,5/X

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/Q mm

085481 1,5/Q

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/J mm

085481 1,5/J

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/Z mm

085481 1,5/Z

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/, mm

085481 1,5/,

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/D mm

085481 1,5/D

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/5 mm

085481 1,5/5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/R mm

085481 1,5/R

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/N mm

085481 1,5/N

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/6 mm

085481 1,5/6

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5// mm

085481 1,5//

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/P mm

085481 1,5/P

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/T mm

085481 1,5/T

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/9 mm

085481 1,5/9

085481 1,5/I

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/l mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/H mm

085481 1,5/H

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/W mm

085481 1,5/W

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/S mm

085481 1,5/S

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/O mm

085481 1,5/O

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/L mm

085481 1,5/L

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/E mm

085481 1,5/E

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/B mm

085481 1,5/B

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/. mm

085481 1,5/.

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 1,5/G mm

085481 1,5/G