

**Mahr****Univerzální měřicí přístroj Multimar, Rozsah měření: 110-265mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428051 110-265
GTIN	4059192024901
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná.** Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s  $\varnothing$  stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

- **Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.**
- **Tepelně izolované rukojeti**
- **Směr měřicí síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.**
- **Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.**
- **Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.**
- **Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.**
- **Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.**

**Použití:**

- **Vnější a vnitřní rozměry.**
- **Vnější a vnitřní závit.**
- **Středicí obruby**
- **Úzké nákrůžky, zápichy a drážky.**
- **Vnější a vnitřní kužel.**
- **Vnější a vnitřní ozubení a další.**

**Upozornění:**

Do měřicího rozsahu **2500 mm** s lehkou **konstrukční CFK trubkou** na poptávku.

**Technický popis**

Rozsah použití vně	80 - 235 mm
Rozsah měření	110 - 265 mm
Rozsah použití uvnitř	110 - 265 mm
Rozsah měření	12 mm
Řada	Multimar
Obal	Stabilní box
Kalibrování	A3
Druh produktu	Univerzální měřicí přístroj

## Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm

021400 600

## Příslušenství

Pár měřicích ramen s otvorem Typ B	428141 B
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 70 mm	428101 70
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 100 mm	428101 100
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 25 mm	428101 25
Pár měřicích ramen s otvorem Typ A	428141 A
Pár měřicích čelistí rovných, pro měření vnějších rozměrů	428160
Vnější měřicí nástavec rovný Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár měřicích čelistí půlválcových pro měření vnitřních rozměrů	428170
Vnitřní měřicí nástavec kulový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár měřicích ramen s otvorem Ø 3,5 mm Vyložení 35 mm	428101 35
Pár hloubkových dorazů pro měřicí ramena	428111