

**Garant****Lišta pro energie pro individuální osazení, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 928411 1000   |
| GTIN           | 4062406115869 |
| Třída artiklu  | 91P           |

**Popis****Provedení:**

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

**Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):**

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,  
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

**Popis:****Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> při střídavém proudu (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Vhodný pro přišroubování na pracovní desku.**
- **Nehodí se pro montáž mezi nosné sloupky.**
- **První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!**

## Technický popis

|  |   |
|--|---|
| Počet prázdných modulů (1 E / 2 E / 3 E) | 1× / 2× / 1×  |
| Vestavná výška                           | 139 mm  |
| Šířka                                    | 1000 mm   |
| Hloubka                                  | 100 mm  |
| Dělicí jednotka                          | 8E  |
| Vhodné pro typ                           | 1000  |
| Jmenovité napětí                         | 250 V   |
| Vypínač                                  | ne  |
| Vstup typu zástrčky                      | Zásuvný systém GST  |
| Typ proudu                               | AC  |
| Tloušťka materiálu                       | 1,5 mm  |
| Volba barev                              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                            | Energetický modul   |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1 | 928470 0/1 |
| Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2 | 928470 0/2 |