

Garant**Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V, Vhodné pro typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928443 2000
GTIN	4062406116231
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/2.

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,

1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:**Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž **zavěšením**.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Technický popis

Vestavná výška	160 mm
Vhodné pro typ	2000
Šířka	1920 mm
Hmotnost	9 kg
Dělicí jednotka	18E
Rozsah přestavení hloubky	60 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vypínač	ne
Počet zásuvek typ F	4
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Zásuvka typ	F
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/ OUT	928460 CUT/OUT