



Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 32-18



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Třída artiklu	08G

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Nízká pevnost, lehká demontáž, pro všechny kovy, bez označení.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Minimální moment uvolnění	6 - 10 Nm
Označení výrobce	32-18
Pro velikost závitů M až	M12

Skladovací teplota	20 °C
Vhodné pro materiál	Kov
Maximální rozměr štěrbin	0,1 mm
Tvar	kapalný
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Barva	fialová
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Předmontovaná šroubová spojení
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	brání zadření
Vlastnost	odolný proti vibracím
Plnicí množství	50 ml
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Dotyková pevnost za	15 - 20 min
Dynamická viskozita	120 - 170 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7063

083392 7063

083344 50

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7061

083391 7061