

**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 55-03****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Třída artiklu	08G

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Střední pevnost, lze použít jako lepidlo na zajištění a utěsnění závitů, do 200 °C, i pro pasivní materiály, nezanechává stopy.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Pro velikost závitů M až	M36
Označení výrobce	55-03

Minimální moment uvolnění	18 - 23 Nm
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Bod vzplanutí	100 °C
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro materiál	Kov
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Barva	modrá
Skladovací teplota	20 °C
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Olejnate povrchy
Rozsah teplot pro použití	-55 - 200 °C
Tvar	kapalný
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	bez označení
Vlastnost	brání zadření
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	odolný proti vibracím
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Dotyková pevnost za	10 - 20 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7061	083391 7061
Čisticí a odmašťovací sprej Číslo výrobce 7063	083392 7063
Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel Vhodné pro velikost nádoby 50 ml	083344 50