

Garant**Sada nástrčných klíčů s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Počet klíčů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622160 12
GTIN	4045197725233
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo zaolejovanými rukama přenášet vysoké utahovací momenty.

Od vel. 8 se 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Obsah:

Po 1 ks č. 622150: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 622150: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Technický popis

Počet klíčů	12
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 4,5 mm	622150 4,5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 7 mm	622150 7
Rolovací pouzdro na nářadí Délka x šířka 500X320 mm	691520 500X320
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 5 mm	622150 5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 9 mm	622150 9
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 8 mm	622150 8
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 5,5 mm	622150 5,5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 13 mm	622150 13
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 11 mm	622150 11
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 12 mm	622150 12
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 6 mm	622150 6
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 10 mm	622150 10
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene® Rozměr klíče 4 mm	622150 4