

**Garant****Lišta pro energie pro individuální osazení, Vhodné pro typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928441 2000
GTIN	4062406116125
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti s **kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

**Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):**

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,  
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

**Popis:****Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3,5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> při střídavém proudu (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

**Vhodné pro:**

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž **zavěšením**.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

## Technický popis

Dělicí jednotka	18E
Vestavná výška	160 mm
Hmotnost	9 kg
Počet prázdných modulů (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 2× / 4×
Šířka	1920 mm
Vhodné pro typ	2000
Rozsah přestavení hloubky	60 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Vypínač	ne
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

## Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu USB/5V	928470 USB/5V
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DK250V/2	928470 DK250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu LINK	928470 LINK
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu GB250V/2	928470 GB250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu GB250V/1	928470 GB250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu US110V/2	928470 US110V/2

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Rozvodny blok 3/5 Počet pólů / počet výstupů 3/5	928492 3/5
Propojovací vstupní konektor Počet pólů 5	928490 5
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu MCB/1	928470 MCB/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DK250V/1	928470 DK250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu MCB/3	928470 MCB/3
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu AIR/S	928470 AIR/S
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu FR250V/1	928470 FR250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu COVER	928470 COVER
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu US110V/1	928470 US110V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu RCD	928470 RCD
Propojovací vstupní konektor Počet pólů 3	928490 3
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu IT250V/2	928470 IT250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu STOP	928470 STOP
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu USB	928470 USB
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu CEE400/5	928470 CEE400/5
Prodlužovací kabel, systém Wieland Typ 3	923424 3
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu FR250V/2	928470 FR250V/2
Propojovací výstupní konektor Počet pólů 3	928491 3
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu IT250V/1	928470 IT250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu CH250V/1	928470 CH250V/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu CH250V/2	928470 CH250V/2
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu NET	928470 NET

Rozvodny blok 3/5 Počet pólů / počet výstupů 5/1+3/6

928492 5/1+3/6