

**Garant****Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V + Zap/Vyp, Vhodné pro typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928444 2000
GTIN	4062406116262
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/2 a modulem č. 928470 vel. ON/OFF1, spínačem osvětlovací jednotky.

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

**Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):**

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,  
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

**Popis:****Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:  
3 × 1,5 mm<sup>2</sup> při střídavém proudu (L, N, PE)  
5 × 1,5 mm<sup>2</sup> při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
- Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.

**Vhodné pro:**

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž **zavěšením**.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

## Technický popis

Vestavná výška	160 mm
Šířka	1920 mm
Vhodné pro typ	2000
Hmotnost	9 kg
Dělicí jednotka	18E
Rozsah přestavení hloubky	60 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vypínač	ano
Počet zásuvek typ F	4
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Zásuvka typ	F
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

## Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Rozvodný blok 3/5 Počet pólů / počet výstupů 3/5	928492 3/5
Prodlužovací kabel, systém Wieland Typ 3	923424 3

