


**Garant****Přesný vnitřní měřicí přístroj, Rozsah měření: 18-35mm****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	435190 18-35
GTIN	4045197726377
Třída artiklu	41C

**Popis****Provedení:**

Přesný samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem.

**Lehké, stabilní provedení s CFK prvky**, díky tomu nižší **tepelná dilatace** a zvýšená **antikorozi ochrana**. Ochrana rukou na držáku přístroje snižuje dodatečně teplotní vlivy. Přesný přenos dráhy měřícího čepu s lehkým chodem pomocí křivkového segmentu. Nastavitelné pomocí pevných měřících čepů s kalenou ocelovou kuličkou na různé průměry.

**Provedení reklamní text:**

- **Lehké, stabilní provedení s CFK prvky.**
- **Nižší tepelná dilatace.**
- **Zvýšená ochrana proti korozi.**

**Použití:**

K přesnému měření  $\varnothing$  otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

**Rozsah dodávky:**

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní v dřevěné kazetě (bez úchylkoměru).

**Zvláštní příslušenství:**

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

**Upozornění:**

Při použití přesných úchylkoměrů je navíc potřeba prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicí dotyk č. 434900 vel. 16.

**Technický popis**

Počet měřicích čepů	9
Počet měřicích destiček	2
Hloubka měření	146 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	1 $\mu$ m
Rozsah měření	18 - 35 mm
Šířka středícího talíře	14,5 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

## Služby

Kalibrace DAkkSVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60
KalibrováníVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60

## Příslušenství

Úchylkoměrchráněný proti nárazu Rozsah měření / $\emptyset$ pouzdra 10/58 mm	432110 10/58
Přesný úchylkoměrchráněný proti nárazu Rozsah měření / $\emptyset$ pouzdra 1/58 mm	433090 1/58
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10