

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 300mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931168 300    |
| GTIN           | 4062406132125 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 200 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na náradí 30×28G č. 931155.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Hmotnost                      | 21 kg      |
| Výška čela                    | 300 mm     |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Užitná výška                  | 275 mm     |

|   |  |
|---|--|
| Nosnost zásuvek / výsuvných den           | 200 kg   |
| Užitná plocha zásuvek v G                 | 26×24  |
| Užitná šířka v G                          | 26   |
| Užitná hloubka v G                        | 24   |
| Oblast použití                            | Montážní vozík   |
| Užitná šířka                              | 650 mm   |
| Užitná hloubka                            | 600 mm   |
| S otíráním jednotlivých zásuvek           | ano  |
| Tloušťka materiálu                        | 1,2 mm   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %  |
| Volba barev                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G   |
| Druh produktu                             | Zásuvka  |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Sada popisovacích proužků 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26             | 951030 26 |
| Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10                                       | 951025 10 |
| Kryt z PVC pro sadu úchytek 10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26           | 951032 26 |
| Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 26 | 951020 26 |