


Garant GRIDLINE

**Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 36×24G, Výška čela zásuvky: 200mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931354 200    |
| GTIN           | 4062406132187 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvek během přepravy. Povinné pro všechny montážní vozíky.

Nosnost 75 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na nářadí 40×28G č. 931335.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg      |
| Hmotnost                        | 22 kg      |
| Výška čela                      | 200 mm     |
| Užitná plocha zásuvek v G       | 36×24      |
| Otvírání jednotlivých zásuvek   | jednoruční |

|   |  |
|---|--|
| Užitná výška                              | 175 mm   |
| Užitná šířka v G                          | 36   |
| Užitná hloubka v G                        | 24   |
| Oblast použití                            | Montážní vozík   |
| Užitná šířka                              | 900 mm   |
| Užitná hloubka                            | 600 mm   |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek          | ano  |
| Tloušťka materiálu                        | 1,2 mm   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %  |
| Volba barev                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×24G   |
| Druh produktu                             | Zásuvka  |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36              | 951030 36 |
| Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10  | 951025 10 |
| Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 36 | 951020 36 |
| Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36            | 951032 36 |