

**HOLEX****TK technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení Ø stopy 3 mm, TK, Typ: C0613****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5691 C0613  |
| GTIN           | 4045197731005 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

**TK technické frézy** s vysokou houževnatostí a stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je Ø hlavy větší než Ø stopky, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. Univerzální ozubení Z7 k odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch. Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech.

TK malé technické frézy s Ø stopky 3 mm.

jako 546910.

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Obsah:**

**10 technických fréz / balení.**

**Upozornění:**

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

**Technický popis**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Délka hlavy L <sub>1</sub> | 12,7 mm         |
| Zkratka ozubení            | Z7              |
| Jemnost ozubení            | střední         |
| Tvar                       | C0613           |
| Celková délka              | 44 mm           |
| Ø stopky                   | 3 mm            |
| Popis tvaru                | válcový kulatý  |
| Ø hlavy                    | 6,3 mm          |
| Druh ozubení               | křížové bříty   |
| Obsah                      | 10              |
| Řezný materiál             | TK              |
| Druh produktu              | Technická fréza |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |              |
|---|--------------|
| Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení Typ C0613 | 546910 C0613 |
|---|--------------|