



SuperCut Akumulátor, Typ: 7129276SET



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.**

SuperCut – nejvýkonnější oscilátor s maximálním pracovním postupem pro profesionální použití.

- **Silný oscilační pohyb: 2 × 2,0 úhlový stupeň amplituda.**
- **Antivibrační systém se samonosným motorem (oddělený plášť).**

Akumulátorový oscilátor s **bezkartáčovým motorem EC**.

Akumulátorový přístroj nejnovější generace se stejným výkonem jako při použití síťového napáječe.

Norma:

SuperCut – nejvýkonnější oscilátor s maximálním pracovním postupem pro profesionální použití.

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Rozsah dodávky:

Nabíječka, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073835 a násl. a 073845.

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Fein typ E 18 V

Označení výrobce: AFSC 18 QSL

Kapacita akumulátoru: 6 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Upínač nástroje: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Počet kmitů: 10000 - 19500 min⁻¹

Úhel kmitání: 4 stupeň

Technický popis

Označení výrobce	AFSC 18 QSL
Hmotnost	1,8 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Počet kmitů	10000 - 19500 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Upínač nástroje	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Rohový rozměr brusného listu	80 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Úhel kmitání	4 stupeň
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Fein typ E 18 V
Druh produktu	Oscilátory

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073834 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073838 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18_E V	073838 FE18_E
Akumulátorová nabíječka Typ FE80	073845 FE80