

KÄRCHER**Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT75APMETC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Se sklápěcím pojezdem TC a jednoduchou možností upevnění sací hadice a trubky.**
- **Profesionální průmysloví vysavače se 2 motory s nerezovou nádobou.**
- **Robustní nádoba 75 l s nárazníky a kovovými říditelnými kolečky.**
- **Téměř konstantní sací výkon díky efektivnímu poloautomatickému čištění filtru AP pomocí manuálně aktivovaného vzduchového rázu.**

Rozsah dodávky:

S vypouštěcí hadicí na kapaliny.

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

Upozornění:

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

Technický popis

Hmotnost	26,5 kg
Výška	995 mm
Označení výrobce	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Pracovní hluk	73 dB(A)
Šířka	505 mm
Délka	700 mm
Příkon	2760 W
Objemový proud vzduchu	2x74 l/s
Objem nádoby	75 l
Délka kabelu	10 m
Jmenovitý rozměr přípojky	40 mm
Čištění filtru	Poloautomatické čištění filtru ApClean
Třída prašnosti – vysavač	L
Počet turbín	2
Vakuum	254 mbar
Délka sací hadice	4 m
Zvláštní znaky	Nádoba z ušlechtilé oceli, sklápěcí podvozek
Filtrační systém	Plochý skládaný filtr
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Štěrbinová tryska úzká, 13 mm Jmenovitý rozměr přípojky DN40

078528 DN40

078527 DN40

Gumová zkosená trubková tryska Jmenovitý rozměr
přípojky DN40

Sada filtračních sáčků 5dílná Vhodné pro typ vysavače NT65	072808 NT65
--	-------------

Plochý skládaný filtr Vhodné pro typ vysavače NT65	072809 NT65
--	-------------