

**Garant****Tool24 PickOne – Master systém CS, Počet celkových přihrádek: 448****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979201 448
GTIN	4062406134105
Třída artiklu	9SA

**Popis****Provedení:**

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootevřací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.

Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. 4 varianty přihrádek, ideální pro výdej různě velkých artiklů a proměnlivého sortimentu produktů k výdeji.

**Výhoda:****Hoffmann Group Connected**

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

**Rozsah dodávky:**

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obráťte se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

**Technický popis**

Šířka	1080 mm
Počet přihrádek A	320
Výška	2000 mm
Počet přihrádek D	32
Hmotnost	275 kg
Počet přihrádek C	64
Počet přihrádek B	32
Hloubka	875 mm
Nosnost jedné přihrádky	2 kg
Řada	Tool24 PickOne
Řada	Hoffmann Group Connected
Řada	Tool24 PickOne
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System pro výdej zboží