

uvex**Ochranná helma uvex pheos alpine, Barva: YELLOW****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097812 YELLOW
GTIN	4031101510378
Třída artiklu	04U

Popis**Provedení:**

Tato **multifunkční helma** plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Díky zkrácenému stínidlu poskytuje **rozšířené zorné pole** směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. S dodatečnými možnostmi upevnění ochrany obličeje, ochranných brýlí a čelového světla. Odolná proti mrazu **do -30 °C**.

- **6bodový pás, výškově nastavitelný**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Týlová část protažená dolů**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Náhradní díl:

Potítko č. 097820.

Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C

Materiál skořepiny helmy: ABS

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 52 - 61 cm

Hmotnost: 490 g

Technický popis

Hmotnost	490 g
Klipsy pro nasazení nastavcových dílů	ano
Odolávající nízkým teplotám	do -30 °C
Možnost upevnění čelové svítilny	ano
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Barva	YELLOW
6bodové textilní zavěšení	ano
Velikost	52 - 61 cm
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Materiál skořepiny helmy	ABS
Norma	DIN EN 12492
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma

Příslušenství

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X3	097756 X3
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X Typ X2	097756 X2

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení Peltor™
Optime™ Typ 1

097753 1

Mušlový chránič sluchu Helmové provedení řady Peltor™ X
Typ X1

097756 X1