

Garant**Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu, Typ: S11M-EN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979001 S11M-EN
GTIN	4062406133917
Třída artiklu	9SA

Popis**Provedení:**

Flexibilní systém pro výdej zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřících prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a řady artiklů spotřebního materiálu. Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Díky individuálně objednávaným softwarovým balíčkům jsou systémy přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.

Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu. Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

Výhoda:**Hoffmann Group Connected**

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Obsah:

Dělicí materiál: 10× č. 960310 vel. 4+18; 1× č. 960330 vel. 3+14

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka

10×75 mm; 1×150 mm

Rozsah dodávky:

Hlavní systém: Skříň pro výdej zboží s 11 zásuvkami 36×36 E, dotyková obrazovka, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku BASIC a organizéry. **Operační systém v angličtině.**

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců; čtečka čárových kódů; PC včetně softwarového balíku BASIC, operační systém v angličtině

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Typ	S11M-EN
Užitná hloubka zásuvek	612 mm
Hmotnost	249 kg
Počet zásuvek	11
Hloubka	750 mm
Výška	1390 mm
Rozdělení uvnitř zásuvky	36×36 E
Úložná plocha	4 m ²
Šířka	717 mm
Užitná šířka zásuvek	612 mm
Řada	Tool24 Smartline
Řada	Hoffmann Group Connected
Řada	Tool24 Smartline
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém pro výdej zboží

