

Garant**Tool24 PickOne – Master systém EN, Počet celkových přihrádek: 640****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979211 640
GTIN	4062406134136
Třída artiklu	9SA

Popis**Provedení:**

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.

Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.

Výhoda:**Hoffmann Group Connected**

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic, **operační systém v angličtině.**

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obráťte se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Technický popis

Počet přihrádek A	640
Výška	2000 mm
Šířka	1080 mm
Hmotnost	275 kg
Hloubka	875 mm
Nosnost jedné přihrádky	2 kg
Řada	Tool24 PickOne
Řada	Hoffmann Group Connected
Řada	Tool24 PickOne
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém pro výdej zboží