

Garant GRIDLINE

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Křídlová dvířka, šířka 50G, pro výšku skříně: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940512 2000
GTIN	4062406134457
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Sada osvětlení **po policích** pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně. Svítilny se připevní pod polici a připojí přes lištu pro vedení el. proudu. Sady jsou přizpůsobeny našim vybaveným skříním GridLine a smí se instalovat pouze do nich.

Sady Extended pro osvětlení jednotlivých polic vnitřního prostoru skříně.

Kompletní sady obsahují všechny součástky k montáži osvětlení vnitřního prostoru skříně pro skříně GridLine. Obsažené LED svítilny ve 2 délkách 570 mm a 870 mm. Konektory jsou jištěny proti přepólování. Příkon závisí na počtu LED svítilen v sadě.

Svítilny: S 30° úhlem vyzařování pro osvětlení, které neoslňuje. Integrované magnety pro volné polohování ve vnitřním prostoru skříně. Jmenovité napětí 24 V/DC, barva světla cca 6 000 K, CRI 80, energetická třída A+.

LED svítilny délka 870 mm: Příkon 8,5 W; světelný tok 437 lm.

LED svítilny délka 570 mm: Příkon 5,5 W; světelný tok 676 lm.

Síťový napáječ: speciálně vytvořený pro použití s LED osvětlením. Chráněný proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí (auto-recovery). Na vstupní straně je zabudovaný průmyslový konektor č. 928491 vel. 3.

Vstupní napětí 90 – 305 V/AC; výstupní napětí 24 V/DC; výstupní proud 2,5 A; výkon 60 W, IP67.

Spínač: Při otevírání dvířek se světlo zapne automaticky. Připravená propojená jednotka pro snadnou montáž.

Lišta vedoucí proud: Inteligentní vedení kabelů umožňuje připevnit svítilna v mnoha variantách. Montáž integrovanými magnetickými pásky. Označené otáčivé zástrčky. Ne u sad č. 940501.

Kabeláž: Všechny potřebné spojovací kabely mezi jednotlivými součástmi. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko č. 928640 vel. DE/2. Počet a typ propojovacího kabelu se mění podle sady.

Sada osvětlení obsahuje zabudované LED svítilny, tyto nelze měnit. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.

Osazení:

Počet svítílen 870 mm: 6

Rozsah dodávky:

LED svítilny, spínací síťový napáječ, lišta pro vedení el. proudu, spínač, kabeláž.

Upozornění:

- **K síťovému napáječi se smí připojit maximálně 6 svítílen o délce 870 mm nebo 9 svítílen o délce 570 mm.**
- **System není stmívací.**
- **Všechny sady s německou zástrčkou Schuko. Pro ostatní země objednejte prosím vhodný připojovací kabel č. 928640 zvlášť.**
- **Montáž spínače není možná u skříní se šířkou 20G.**
- **Není vhodné pro skříně s roletami.**

Technický popis

Příkon	52 W
Světelný tok	4050 lm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Druh produktu	Světelná lišta

Příslušenství

Kabel adaptéru pro osvětlovací jednotku Provedení DE/2	928640 DE/2
--	-------------