

Garant GRIDLINE

**Sada organizérů, 26×20G, Výška čela zásuvek / typ: 50/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Organizéry a zásuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělicích destiček.

Organizéry vyplní celou zásuvku 26×20G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 26×20G.

**Obsah:**

Organizéry 1složkové č. 951415: 8 × vel. 6×6/3; 4 × vel. 6×8/3; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Dělicí zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 4 × vel. B

**Technický popis**

Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	26
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	650 mm
Výška žlabů	25 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	150 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	300 mm

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	250 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	200 mm
Materiál	plast
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Vhodné od zásuvky s výškou čela	≥ 50 mm
Hloubka	500 mm
Výška	25 mm
Hloubka v G	20
Šířka	650 mm
Šířka v G	26
Hmotnost	1,365 kg
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Žlab do zásuvky

## Příslušenství

Organizér – výška 25 mm 1 složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Zásuvné dělicí destičky sada 10dílná Typ B	951275 B
Organizér – výška 25 mm 1 složkové Šířka×hloubka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Organizér – výška 25 mm 1 složkové Šířka×hloubka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1
Organizér – výška 25 mm 1 složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3