

**Garant****Sada šroubováků pro Torx® s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 9****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	953120 9
GTIN	
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953120: 1 ks

Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® č. 625150 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	24
Počet nástrojů	9
Hloubka	600 mm
Šířka v G	6
Šířka	150 mm
Provedení	se šroubovákem
Hmotnost	0,384 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6x24
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX15	625150 TX15
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX6	625150 TX6
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953120	952001 953120
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX10	625150 TX10
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX25	625150 TX25
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX7	625150 TX7
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX8	625150 TX8
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX9	625150 TX9
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX20	625150 TX20
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene Profil Torx® TX30	625150 TX30