

**Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18-125V-LI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077120 18-125V-LI
GTIN	
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Extrémně výkonná akumulátorová úhlová bruska 18 V s kompaktním tvarem:

- **Velmi dlouhá životnost díky robustnímu 4pólovému motoru s ochranou proti přetížení, přehřátí a hlubokým vybitím.**
- **3stupňová předvolba otáček a možnost osobního nastavení nástroje prostřednictvím aplikace Bosch My Tools.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky. Včetně L-BOXX, ochranného krytu chráněného proti zkroucení, upínací matice, přídatné rukojeti, vložky pro 1/1 L-BOXX pro přístroj a nabíječku, dvouděrového klíče.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2,3 kg
Označení výrobce	GWS 18-125 V-LI
Ochrana proti přepětí	ano

Zastavení zpětného rázu	ne
Jemný rozběh	ne
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Maximální hloubka řezu	34 mm
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Samočinné vypínání	ne
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073867 C18
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073865 C18
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073857 C18
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C

Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru C18 V

073858 C18

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073854 B18

Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru,
napětí akumulátoru C18 V

073863 C18