

**TMSERROR, Typ: GBH18V-26F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**

Vrtací kladivo je ideální pro každodenní použití.

- **Plná kontrola díky KickBack Control a Electronic Precision Control.**
- **Čistá práce při kombinaci s volitelným odsáváním prachu GDE 18V-16.**

Výhoda:

Bezkartáčový motor.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 × 18V / 8,0 Ah **akumulátorů ProCore**, nabíječky, rychlovýměnného sklíčidla 13 mm, hloubkového dorazu, přídatné rukojeti, L-Boxx 136.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Rázová energie	2,6 J
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hmotnost	3,6 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	13 m/s ²
Označení výrobce	GBH 18V-26 F
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální počet rázů	4350 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073865 C18
Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073857 C18

Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Akumulátor Li-IonProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073858 C18
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073867 C18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Základní sada akumulátorůProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073863 C18