



## Kufr na nářadí XL pro elektrikáře 80dílný



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680520
GTIN	4010995405236
Třída artiklu	63K

### Popis

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Rozsáhlá souprava nářadí pro elektrikáře v nárazuvzdorném kufru z polypropylenu s ramenním popruhem.

#### Rozsah dodávky:

VDE nástrčný klíč-šroubovák: po 1 ks. vel. 5,5; 7; 8; 10 mm

VDE šroubovák pro Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2

VDE šroubovák pro Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2

VDE šroubovák pro drážky: po 1 ks. vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Šroubovák VDE PlusMinus kombinovaný pro drážku Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2

Šroubovák VDE kombinovaný pro drážku Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2

Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks. vel. 3

Držák bitů se zásobníkem VDE LiftUp smíšený, pro Phillips; pro Pozidriv; pro drážku: 7dílná sada

Instalační kleště Tricut, VDE: 1 ks

Vysoce výkonné stranové štípací kleště BiCut, VDE: 1 ks

Kombinované kleště VDE: 1 ks. vel. 180 mm

Stranové štípací kleště VDE: 1 ks. vel. 180 mm

Ploché zaoblené kleště VDE, rovné: 1 ks vel. 200 mm  
Ploché zaoblené kleště VDE, zahnuté: 1 ks vel. 200 mm  
Siko kleště VDE: 1 ks vel. 250 mm  
Detektor napětí 230 – 1000 V AC: 1 ks  
Automatické odizolovací kleště: 1 ks vel. 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>  
Krimpovací kleště na dutinky: 1 ks vel. 0,14 – 14 mm<sup>2</sup>  
Odpláštěvač na kabel: 1 ks vel. 4 – 28 mm  
Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku: 1 ks vel. 125 mm  
Sada bitů smíšená, pro šrouby Phillips; Pozidriv; Torx®; šrouby s drážkou: 1 ks 31dílná sada  
Sada šestihranných úhlových klíčů s kulovou hlavou: 9dílná (vel. 1,5 – 10 mm)  
Plochý šroubovák: 1 ks vel. 12  
Klíč pro rozvaděč: 1 ks  
Plastový skládací metr: 1 ks  
Vodováha, plast ABS: 1 ks vel. 200 mm

**Upozornění:****Nářadí se dodává volně ložené.****Technický popis**

Šířka	419 mm
Délka	510 mm
Výška	215 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Označení výrobce	Elektrikář Competence XL
Počet dílů	80
Druh produktu	Sada náradí