

## Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 952070 7      |
| GTIN           | 2050002004061 |
| Třída artiklu  | 91A           |

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

#### Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952070: 1 ks  
Digitální posuvné měřítko GARANT č. 412680 vel. 150: 1 ks  
Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0–25: 1 ks  
Vlasový úhelník GARANT č. 450010 vel. 150×100: 1 ks  
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks  
Ocelové měřítko GARANT č. 461770 vel. 300: 1 ks  
Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks  
Plastový skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks

### Technický popis

|                |         |
|----------------|---------|
| Hloubka v G    | 16      |
| Šířka          | 200 mm  |
| Hmotnost       | 1,65 kg |
| Počet nástrojů | 7       |
| Hloubka        | 400 mm  |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Šířka v G                             | 8                     |
| Provedení                             | s měřidlem            |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm                 |
| Míra naplnění zásuvky v G             | 8×16                  |
| Druh produktu                         | Vložka z tvrzené pěny |

## Příslušenství

|  |                |
|--|----------------|
| Digitální posuvné měřítko P54 s datovým výstupem Rozsah měření 150 mm              | 412680 150     |
| Ocelové měřítko, nerezové Délka 300 mm   | 461770 300     |
| Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00 Délka ramen 150X100 mm | 450010 150X100 |
| Svinovací metr s průzorem Délka pásma 3 m  | 462210 3       |
| Plastový skládací metr Délka 2 m   | 466200 2       |
| Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952070 | 952001 952070  |
| Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm   | 420402 0-25    |
| Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ   | 458800         |