



Údržbářská sada nářadí, 35-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680370
GTIN	4013288178336
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kompaktní sada nářadí obsahující nejdůležitější nástroje pro údržbové práce v interiérech i exteriérech.

Rozsah dodávky:

Rukojeť Kraftform, izolovaná dle VDE: 1 ks č. 667411 vel. 1

Čepele šroubováku pro šrouby Phillips, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 1; 2

Čepele šroubováku pro šrouby Pozidriv, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 1; 2

Čepele šroubováku pro vnitřní Torx®, izolované dle VDE: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Čepele plochého šroubováku, izolované dle VDE: po 1 ks vel. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Bity pro šrouby Pozidriv C 6,3: po 1 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bity pro vnitřní 6hran C 6,3: Po 1 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

BITY pro vnitřní Torx® C 6,3: 1 ks č. 675340 vel. TX25

Držák bitů 1/4 palce s magnetem: 1 ks

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: po 1 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Prodloužení 1/4 palce: 1 ks vel. 75 mm

Spojovací stopka 1/4 palce: 1 ks

1/4palcová ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“: 1 ks č. 632390

Držák šroubů: 1 ks č. 666425 vel. 2

Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665030 vel. 3

Oboustranný otevřený klíč „Joker 6002“: 1 ks vel. 10x13 mm

Upozornění:

Náradí se dodává osazené v textilní tašce.

Technický popis

Označení výrobce	Kraftform Kompakt W1 údržba
Počet dílů	35
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Jednopólová zkoušečka fází Šířka břitu 3 mm	665030 3
Rukojeť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1	667411 1
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 1/4 palce s výkyvnou hlavou a vyhazovačem	632390
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
Držák šroubů Typ 2	666425 2
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4