


HOLEX**Doplňující sada 1/2 palce, Počet nástrojů: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953635 14
GTIN	4062406155650
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953635: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX dlouhá č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 ks

Technický popis

Hmotnost	1,995 kg
Hloubka v G	16
Šířka v G	6
Šířka	150 mm
Hloubka	400 mm
Počet nástrojů	14
Provedení	s nástrčným klíčem
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×16

Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953635	952001 953635
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642520 24
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642520 14
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642520 12
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642520 21
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642520 27
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642520 15
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642520 18
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642520 13
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642520 19
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642520 16
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642520 17
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642520 11
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642520 10
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642520 22