

**Garant****Přepravní vozík s kolečky z PU, Užitečná šířka v mm / model: 452/A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Třída artiklu	91L

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče náradí.

**Rozsah dodávky:**

Přepravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a PU kolečky.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Vhodné nosné lišty pro nosič náradí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče náradí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 925 mm

Šířka půdorysné plochy: 500 mm

Hloubka půdorysné plochy: 800 mm

Užitná šířka: 452 mm

Počet nosných lišt (1 úroveň): 3

Počet nosičů náradí (1 úroveň): 5

## Technický popis

Výška	925 mm
Počet nosičů nářadí (1 úroveň)	5
Ø koleček	160 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka půdorysné plochy	500 mm
Maximální nosnost	400 kg
Hloubka půdorysné plochy	800 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	PU
Užitná šířka	452 mm
Model	A
Hloubka	800 mm
Počet nosných lišt (1 úroveň)	3
Šířka	500 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC transportní vozík

## Příslušenství

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK50	970125 HSK50
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky SK40	970125 SK40
	970175 452

Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík  
Šířka 452 mm

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky VDI20

970125 VDI20

Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 452  
mm

970170 452

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky C4

970125 C4

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky VDI30

970125 VDI30

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky 0

970125 0

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky C6

970125 C6

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky HSK80

970125 HSK80

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky HSK40

970125 HSK40

Závěsná lišta pro nosiče nástrojů UNIT Šířka 452 mm

970110 452

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky VDI40

970125 VDI40

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky C5

970125 C5

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky C8

970125 C8

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky SK50

970125 SK50

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky SK30

970125 SK30

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové  
držáky HSK63

970125 HSK63