

**Garant****Převravní vozík s celogumovými kolečky, Užitečná šířka v mm / model: 627/A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Třída artiklu	91L

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče nářadí.

**Rozsah dodávky:**

Převravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a kolečky z plné gumy.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Vhodné nosné lišty pro nosič nářadí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče nářadí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 925 mm

Šířka půdorysné plochy: 675 mm

Hloubka půdorysné plochy: 800 mm

Užitná šířka: 627 mm

Počet nosných lišt (1 úroveň): 3

Počet nosičů nářadí (1 úroveň): 5

**Technický popis**

Užitná šířka	627 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka půdorysné plochy	800 mm
Hloubka	800 mm
Ø koleček	160 mm
Počet nosičů náradí (1 úroveň)	5
Šířka půdorysné plochy	675 mm
Počet nosných lišt (1 úroveň)	3
Materiál kolečka	celogumové
Model	A
Výška	925 mm
Maximální nosnost	400 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	675 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC transportní vozík

## Příslušenství

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK50	970130 SK50
Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík Šířka 627 mm	970175 627
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK50	970130 HSK50
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK100	970130 HSK100
Závěsná lišta pro nosiče nástrojů UNIT Šířka 627 mm	970110 627

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C6	970130 C6
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK30	970130 SK30
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C8	970130 C8
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK40	970130 SK40
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C4	970130 C4
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK63	970130 HSK63
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI30	970130 VDI30
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI20	970130 VDI20
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C5	970130 C5
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK40	970130 HSK40
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky 0	970130 0
Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 627 mm	970170 627
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI40	970130 VDI40
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK80	970130 HSK80