

Garant GRIDLINE

CNC velkoprostorová skříň kompletní s upínači nástrojů s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: C5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971451 C5
GTIN	4062406164928
Třída artiklu	9GI

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 28 a příčný nosník s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním GridLine viz č. 942530 – 942573 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28
Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

Šířka v G	40
Závěsné lišty	2 paar
Šířka	1000 mm
Výška	2000 mm
Počet příčných nosníků	8
Počet uložení nástrojů	72
Hmotnost	115 kg
Osová vzdálenost A	97 mm
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Užitná výška	1845 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Druh produktu	CNC velkoprostorová skříň

Příslušenství

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28

971525 28

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříň GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříňe 2000 mm	940501 2000
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky C5	971570 C5
Plastová vložka Typ C5	947390 C5