

**Šroubovák pro Torx® a 6hran, Počet nástrojů: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	953190 14
GTIN	4062406156879
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953190: 1 ks

6hranný šroubovák HOLEX č. 627511 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Torx® č. 625701 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	14
Šířka v G	8
Šířka	200 mm
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm

Provedení	se šroubovákem
Hmotnost	0,881 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 6 mm	627511 6
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 953190	952001 953190
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX25	625701 TX25
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX20	625701 TX20
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX6	625701 TX6
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX7	625701 TX7
6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 5 mm	627511 5
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX10	625701 TX10
6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 3 mm	627511 3
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX15	625701 TX15
6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 4 mm	627511 4
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX9	625701 TX9
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX8	625701 TX8
6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 8 mm	627511 8
6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí Šestihran 2,5 mm	627511 2,5