




Sada mikrošroubováků, Počet nástrojů: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	953396 11
GTIN	2050002004184
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953396: 1 ks

6hranný šroubovák na elektroniku WERA č. 62 7470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 ks

Plochý šroubovák pro elektroniku WERA č. 664600 vel. 1,2; 1,5; 2; 2,5: po 1 ks

Šroubovák WERA na elektroniku pro šrouby Phillips č. 668800 vel. 00; 0: po 1 ks

Technický popis

Počet kusů nářadí	11
Hloubka v G	10
Šířka	200 mm
Hloubka	250 mm
Šířka v G	8
Počet nástrojů	11

Hmotnost	0,193 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 00	668800 00
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 1,3 mm	627470 1,3
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 2 mm	627470 2
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 953396	952001 953396
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 2 mm	664600 2
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 2,5 mm	664600 2,5
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 1,5 mm	664600 1,5
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 1,5 mm	627470 1,5
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 0,9 mm	627470 0,9
6hranný šroubovák na elektronikuKraftform Micro 6hran 2,5 mm	627470 2,5
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 0	668800 0
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 1,2 mm	664600 1,2