

**PRYOR****Sada vyrážeců číslic, 10dílná Normální písmo 0 – 9, Výška písma: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085405 5
GTIN	5022044000278
Třída artiklu	08W

**Popis****Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Normální písmo**; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

**Použití:**

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Náhradní díl:**

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/čísllice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

**Upozornění:**

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

**Technický popis**

Tloušťka stopky	9,5
-----------------	-----

Výška písma	5 mm
Omezení hloubky	ano
Celková délka	70 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/9	085411 5/9
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/0	085411 5/0
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/4	085411 5/4
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/1	085411 5/1
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/5	085411 5/5
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/8	085411 5/8
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/6	085411 5/6
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/3	085411 5/3
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/2	085411 5/2
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/7	085411 5/7
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP