

Garant**Přepavní vozík s kolečky z PU, Užitečná šířka v mm / model: 627/A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Třída artiklu	91L

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče náradí.

Rozsah dodávky:

Přepavní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a PU kolečky.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné nosné lišty pro nosič náradí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče náradí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 925 mm

Šířka půdorysné plochy: 675 mm

Hloubka půdorysné plochy: 800 mm

Užitná šířka: 627 mm

Počet nosných lišt (1 úroveň): 3

Počet nosičů náradí (1 úroveň): 5

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet nosných lišt (1 úroveň)	3
Šířka půdorysné plochy	675 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	675 mm
Materiál kolečka	PU
Ø koleček	160 mm
Počet nosičů nářadí (1 úroveň)	5
Hloubka půdorysné plochy	800 mm
Výška	925 mm
Hloubka	800 mm
Model	A
Maximální nosnost	400 kg
Užitná šířka	627 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC transportní vozík

Příslušenství

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C6	970130 C6
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK100	970130 HSK100
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C5	970130 C5
Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK50	970130 HSK50
	970175 627

Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík
Šířka 627 mm

Závěsná lišta pro nosiče nástrojů UNIT Šířka 627 mm 970110 627

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI40 970130 VDI40

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C4 970130 C4

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK63 970130 HSK63

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky C8 970130 C8

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI30 970130 VDI30

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky 0 970130 0

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK40 970130 SK40

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK40 970130 HSK40

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK80 970130 HSK80

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI20 970130 VDI20

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK30 970130 SK30

Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 627 mm 970170 627

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky SK50 970130 SK50