

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 120, Ø upnutí D1: 3mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303465 3 |
| GTIN | 4045197762306 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis

Provedení:

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Délka vyložení rozměr A | 120 mm |
| Ø D ₃ | 16,5 mm |
| L ₂ | 71 mm |
| Ø D ₂ | 9 mm |
| Vnější Ø D | 49,5 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upínací Ø D ₁ | 3 mm |
| Upnutí | BT 40 A = 120 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308820 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308830 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |