

Garant**Převravní vozík s celogumovými kolečky, Užitečná šířka v mm / model: 452/A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Třída artiklu	91L

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče nářadí.

Rozsah dodávky:

Převravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a kolečky z plné gumy.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vhodné nosné lišty pro nosič nářadí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče nářadí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 925 mm

Šířka půdorysné plochy: 500 mm

Hloubka půdorysné plochy: 800 mm

Užitná šířka: 452 mm

Počet nosných lišt (1 úroveň): 3

Počet nosičů nářadí (1 úroveň): 5

Technický popis

Počet nosných lišt (1 úroveň)	3
Ø koleček	160 mm
Šířka půdorysné plochy	500 mm
Model	A
Šířka	500 mm
Výška	925 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka půdorysné plochy	800 mm
Hloubka	800 mm
Materiál kolečka	celogumové
Počet nosičů náradí (1 úroveň)	5
Maximální nosnost	400 kg
Užitná šířka	452 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC transportní vozík

Příslušenství

Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky C8	970125 C8
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK80	970125 HSK80
Závěsná lišta pro nosiče nástrojů UNIT Šířka 452 mm	970110 452
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI30	970125 VDI30

Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík Šířka 452 mm	970175 452
Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 452 mm	970170 452
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky C5	970125 C5
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI40	970125 VDI40
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky SK50	970125 SK50
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky SK30	970125 SK30
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky C6	970125 C6
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK50	970125 HSK50
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK40	970125 HSK40
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky VDI20	970125 VDI20
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky SK40	970125 SK40
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky C4	970125 C4
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky HSK63	970125 HSK63
Nosič nástrojů s uložením pro nástroje Pro nástrojové držáky 0	970125 0