

## PRYOR

### Sada vyrážeců číslic, 10dílná Normální písmo 0 – 9, Výška písma: 8mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085405 8
GTIN	5022044004283
Třída artiklu	08W

#### Popis

##### Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Normální písmo**; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

##### Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

##### Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

#### Technický popis

Tloušťka stopky	12,7
-----------------	------

Omezení hloubky	ano
Celková délka	89 mm
Výška písma	8 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/2	085411 8/2
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/6	085411 8/6
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/4	085411 8/4
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/3	085411 8/3
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/7	085411 8/7
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/8	085411 8/8
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/5	085411 8/5
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/1	085411 8/1
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/0	085411 8/0
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 8/9	085411 8/9