

PRYOR**Sada vyrážeců číslic, 10dílná Normální písmo 0 – 9, Výška písma: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085405 10 |
| GTIN | 5022044004726 |
| Třída artiklu | 08W |

Popis**Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/čísllice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

| | |
|-----------------|-----|
| Omezení hloubky | ano |
|-----------------|-----|

| | |
|-----------------|---------------|
| Tloušťka stopky | 14,3 |
| Výška písma | 10 mm |
| Celková délka | 89 mm |
| Druh produktu | Ruční razidlo |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Držák razidla Typ GRIP | 085475 GRIP |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/0 | 085411 10/0 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/1 | 085411 10/1 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/2 | 085411 10/2 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/3 | 085411 10/3 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/4 | 085411 10/4 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/5 | 085411 10/5 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/6 | 085411 10/6 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/7 | 085411 10/7 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/8 | 085411 10/8 |
| Razidlo číslic – jednotlivénormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/9 | 085411 10/9 |