



Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhé s vroubkováním, Počet klíčů: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627191 9
GTIN	7610733265282
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Výhoda:

Díky vroubkování podle ISO 13444 typ B se zvyšuje schopnost uchopení ve vlhkém nebo zaolejaném prostředí a tím vzrůstá i bezpečnost.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627190: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: Plastový držák

Technický popis

Obal	plastový držák
Počet šroubováků	9
Rozměry klíčů	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Označení výrobce	Bezpečnostní úhlový klíč
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	chromované

Provedení stopky	kulaté, vroubkované
Barevné označení	ne
Stopka s plastovým potahem	ne
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ne
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 6 mm	627190 6
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 8 mm	627190 8
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 2,5 mm	627190 2,5
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 10 mm	627190 10
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 5 mm	627190 5
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 4 mm	627190 4
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 3 mm	627190 3
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 2 mm	627190 2
6hranný úhlový klíč, dlouhýs vroubkováním 6hran 1,5 mm	627190 1,5
Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9