

PRYOR

Sada vyrážeců číslic, 10dílná Normální písmo 0 – 9, Výška písma: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085405 6
GTIN	5022044000315
Třída artiklu	08W

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/čísllice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Tloušťka stopky	9,5
-----------------	-----

Omezení hloubky	ano
Celková délka	70 mm
Výška písma	6 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/1	085411 6/1
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/7	085411 6/7
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/2	085411 6/2
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/5	085411 6/5
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/3	085411 6/3
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/0	085411 6/0
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/8	085411 6/8
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/6	085411 6/6
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/9	085411 6/9
Razidlo číslic – jednotlivěnormální písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 6/4	085411 6/4
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP