

**Sada paralelních podložek, Délka: 100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 366704 100 |
| GTIN | 4045197750891 |
| Třída artiklu | 32D |

Popis**Provedení:**

HOLEX – standardní provedení. Tolerance výšek a párování 0,01 mm. Uloženo do dřevěného boxu (jako na obrázku). Tvrdost: 60 HRC.

Jemně broušené v párech.**Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Obsah:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Upozornění:

Vel. 125–200: 1 mm stoupající; k dostání všechny rozměry kromě 9 mm.
Náhradní držák viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

| | |
|---------------|--------------------|
| Počet lišt | 20 paar |
| Délka | 100 mm |
| Druh produktu | Paralelní podložky |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X7 mm | 366706 4X7 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 6X14 mm | 366706 6X14 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X11 mm | 366706 3X11 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X20 mm | 366706 2X20 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X8 mm | 366706 5X8 |
| Náhradní dřevěná kazeta pro paralelní podložky Typ S1 | 366754 S1 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X6 mm | 366706 3X6 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X16 mm | 366706 3X16 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X15 mm | 366706 2X15 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X17 mm | 366706 4X17 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X10 mm | 366706 2X10 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 3X21 mm | 366706 3X21 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X12 mm | 366706 4X12 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 2X5 mm | 366706 2X5 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 4X22 mm | 366706 4X22 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 / 6704 vel. 100 Šířka×výška 5X23 mm | 366706 5X23 |

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel.
100 Šířka x výška 5X13 mm

366706 5X13

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel.
100 Šířka x výška 5X18 mm

366706 5X18

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel.
100 Šířka x výška 6X24 mm

366706 6X24

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel.
100 Šířka x výška 6X19 mm

366706 6X19

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel.
100 Šířka x výška 6X9 mm

366706 6X9