

DYMO**Štítkovač, Typ: XTL500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Třída artiklu	08U

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. **Intuitivní, rychlá obsluha pomocí dotykové obrazovky**, s realitě velmi podobný náhled etikety, **velký počet předloh etiket na pozadí**, obrázky a symboly pro dokonalé tvary, narázuvzdorné pryžové opláštění.

Robustní průmyslová tiskárna pro potisk etiket pro jednoduché značení kabelů, propojovacích panelů, regálů atd. **Tlačítka pro rychlé zadávání** pro často používané znaky v elektrotechnice.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití. Popisovací přístroj DYMO XTL™ 500, kufřík, nabíjecí adaptér, USB kabel, lithium-iontové akumulátory, 1 × univerzální vinylová kazeta 54 mm × 7 m, 1 × laminované kabelové etikety 38 mm × 39 mm, černá barva na bílé, 150 etiket, návod, karta pro stažení softwaru.

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**

- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

Typ	XTL
Počet stylů písma	15
Odřezávač pásky provedení	automaticky
Barva písma	černá
Počet řádků textu	1 - 27
Počet znaků viditelných na displeji	48
Délka	269 mm
Počet disponibilních znaků/symbolů	150
Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Maximální výška písma	50 mm
Vhodná kazeta s popisovací páskou	XTL
Počet velikostí písma	15
Síťový adaptér	včetně
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Šířka	160 mm
Počet šířek písma	2
Zvláštní znaky	Zásobník na etikety
Hmotnost včetně akumulátoru	1996 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Výška	121 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	Dymo XTL 500
Druh produktu	Popisovací přístroj

Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 12 mm x 7 m vinyl Typ W

085562 W