



Sada rádlovacích tvářecích nástrojů, Velikost stopky / destičky: 12mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 290025 12 |
| GTIN | 4030741656767 |
| Třída artiklu | 29H |

Popis

Obsah:

Po 1 ks rádlovacího tvářecího nástroje č. 290000 a č. 290010: vel. 12

Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290161: vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8

Po 1 ks rádlovacího kolečka č. 290176 a č. 290181: vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8

Po 1 ks rádlovacího kolečka č. 290161: vel. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Technický popis

| | |
|----------------------|----------------|
| Směr řezu | Vlevo a vpravo |
| Pro rádlovaný profil | RBL 2×BR |
| Pro rádlovaný profil | RBR 2×BL |
| Pro rádlovaný profil | RGV30° 1×GE30° |
| Pro rádlovaný profil | RAA 2×AA |
| Pro rádlovaný profil | RBR 1×BL |
| Pro rádlovaný profil | RGV30° 1×GE30° |
| Pro rádlovaný profil | RBL 1×BR |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Pro rádlovaný profil | RBL 1×BR |
| Pro rádlovaný profil | RGE30° BL/BR30° |
| Pro rádlovaný profil | RGE45° BL/BR45° |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |

Příslušenství

| | |
|---|-----------------|
| Rádlovací tvářecí nástrojpravý Velikost stopky 10 mm | 290000 10 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,8 mm | 290176 10X4/0,8 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,8 mm | 290181 10X4/0,8 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,5 mm | 290176 10X4/0,5 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,6 mm | 290176 10X4/0,6 |
| Rádlovací tvářecí nástrojpravý Velikost stopky 12 mm | 290000 12 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,5 mm | 290181 10X4/0,5 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,8 mm | 290161 10X4/0,8 |
| Rádlovací tvářecí nástrojuniverzální Velikost stopky 10 mm | 290010 10 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,6 mm | 290161 10X4/0,6 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,5 mm | 290161 10X4/0,5 |
| Rádlovací tvářecí nástrojuniverzální Velikost stopky 12 mm | 290010 12 |
| Rádlovací tvářecí nástrojlevý Velikost stopky 10 mm | 290001 10 |
| Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 10X4/0,6 mm | 290181 10X4/0,6 |