


**Garant****Sada paralelních podložek, Délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366702 200
GTIN	4045197799302
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

GARANT – **přesné provedení**. Tolerance párování  $\leq 0,004$  mm, tolerance šířky/výšky  $\leq 0,007$  mm, extrémně přesná rovinnost a pravoúhlost. Podklady uchovávány ve speciálním plastovém stojanu. Tvrdost: 60 HRC.

**Jemně broušené v párech.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

**Obsah:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Upozornění:**

Vel. 125 – 200: 1 mm stoupající; dosažitelné všechny rozměry kromě 9 mm.

Náhradní držák viz Seznam náhradních dílů. Odstupňování po 1 mm (kromě 9 mm), jinak všechny rozměry dosažitelné.

**Technický popis**

Délka	200 mm
Počet lišt	24 paar

Popis tvaru	rovný
Popis tvaru	pravoúhlý
Popis tvaru	paralelní
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X27 mm	366726 14X27
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X40 mm	366726 12X40
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X35 mm	366726 12X35
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X31 mm	366726 8X31
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X11 mm	366726 8X11
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X15 mm	366726 12X15
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X33 mm	366726 10X33
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X38 mm	366726 10X38
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X26 mm	366726 8X26
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X13 mm	366726 10X13
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X16 mm	366726 8X16
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X23 mm	366726 10X23
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X21 mm	366726 8X21

Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X22 mm	366726 14X22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X32 mm	366726 14X32
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X18 mm	366726 10X18
Plastové stojany pro paralelní podložky Typ 125-200	366701 125-200
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 10X28 mm	366726 10X28
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X25 mm	366726 12X25
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 8X36 mm	366726 8X36
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X42 mm	366726 14X42
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X37 mm	366726 14X37
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X20 mm	366726 12X20
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 14X17 mm	366726 14X17
Jednotlivý pár paralelních podložek pro366702 vel. 200 Šířka×výška 12X30 mm	366726 12X30