



Chladicí jednotka, Typ: CU1/US



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Třída artiklu	31E

Popis

Provedení:

- Odkládací prostor pro chladicí vložky.
- Varianta Stand-Alone.
- 2 × kontaktní chladiče s nuceným vedením (žádné poškození nástroje!).

Použití:

- Pro chlazení v závislosti na konturách.

Rozsah dodávky:

- Včetně aktivního chladiče.
- 5 chladicích vložek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

- Vhodný podstavec č. 354290.
- Chladicí vložky č. 354260 – č. 354279 v seznamu náhradních dílů.

Upozornění:

Pro provoz aktivního chladiče je potřeba 1,4 l etylenglykolu (např. glysantin G48).

Šířka: 430 mm

Výška: 902 mm

Hloubka: 533 mm

Hmotnost: 39 kg

Aktivní chladič šířka: 413 mm

Aktivní chladič výška: 415 mm

Technický popis

Aktivní chladič výška	415 mm
Aktivní chladič výkon	0,47 kW
Hloubka	533 mm
Šířka	430 mm
Aktivní chladič hloubka	283 mm
Výška	902 mm
Aktivní chladič šířka	413 mm
Hmotnost	39 kg
Přípojka aktivního chladiče	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Aktivní chladič hmotnost	22 kg

Příslušenství

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 12-20 mm	354240 12-20
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku 40 PSC	354227 40
Skříň	354290
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 3-5 mm	354240 3-5
Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku 63 PSC	354227 63
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm	354236 3-5,9
	354225 40

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku 40 SK

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm 354235 22,1-32

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm 354240 6-12

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm 354235 3-5,9

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 40 HSK 354226 40

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku 50 SK 354225 50

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm 354236 16,1-22

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm 354235 6-9

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku 30 SK 354225 30

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 32 HSK 354226 32

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm 354235 16,1-22

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 100 HSK 354226 100

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 50 HSK 354226 50

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm 354235 9,1-12

Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku 50 PSC 354227 50

Základní upínač nástrojů pro PSC Pro kuželovou stopku 30 PSC 354227 30

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 80 HSK 354226 80

Základní upínač nástrojů Pro HSK Pro kuželovou stopku 63 HSK 354226 63

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 20-32 mm 354240 20-32

Chladicí vložka polotovár 354279

Chladicí vložka 3° Pro Ø upnutí D1 10 mm 354268 10

Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 12 mm	354268 12
Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 3 mm	354268 3
Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 4 mm	354268 4
Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 5 mm	354268 5
Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 6 mm	354268 6
Chladící vložka 3° Pro Ø upnutí D1 8 mm	354268 8
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354260 10-12
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 14-16 mm	354260 14-16
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 18-20 mm	354260 18-20
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 25-32 mm	354260 25-32
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354260 3-5
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354260 6-8
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 10-12 mm	354265 10-12
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 3-5 mm	354265 3-5
Chladící vložka 4,5° Pro Ø upnutí D1 6-8 mm	354265 6-8